

ピタカイ・ミニW

推力 5.0ton

製品質量 8.2kg


型番 PCMW

HP製品紹介
QRコード


フックプレートのそりを防止！ ピタカイ・ミニの損傷やPC破損を防ぐ！

ピタカイ・ミニの底面が浮いてしまいますとピタカイ・ミニの損傷やPC破損を起こす可能性があります。(図①)
そこでピタカイ・ミニWは、下部にも押しプレートをセットすることで、フックプレートのそりを防止し、
PC柱の角かけを防ぎます。(図②)

図①／ピタカイ・ミニ





図②／ピタカイ・ミニW




※板厚9mmの薄型タイプもございますのでご相談ください。

寸法図



ネジ棒は
摩擦防止の為
定期的に給油
をしてください



- フックプレートの向きは左右ございます。
- 特殊ナットの位置の付け替えで取り付け寸法を伸ばすことができます。

フックプレート板厚 12mm



- フックプレート底面が接地出来ないところでは、バタ角材等で必ず底面を接地させてください。
- ラチェットレンチの長さは、355mm以下の物をご用意し、手の力で使用してください。



- 電気工具・スパナ・モンキーは使用しないでください。
- 足や単管パイプなどで必要以上の力をかけないでください。

ピタカイ・ミニWロング

推力 5.0ton

製品質量 8.7kg

型番 PCMWL


HP製品紹介
QRコード




寸法図



ネジ棒は
摩擦防止の為
定期的に給油
をしてください



- フックプレートの向きは左右ございます。
- 特殊ナットの位置の付け替えで取り付け寸法を伸ばすことが出来ます。
- 鉄筋棒がピタカイ・ミニ標準品では距離が届かない、外周回りなどにご使用いただけます。
- 超ロングタイプもございますのでご相談ください。



ピタカイ・ミニ薄 (シングル)

製品質量 4.5kg

型番 PCMU


HP製品紹介
QRコード




寸法図



ネジ棒は
摩擦防止の為
定期的に給油
をしてください



- フックプレートの向きは左右ございます。
- 特殊ナットの位置の付け替えで取り付け寸法を伸ばすことが出来ます。
- 薄型プレートは売りきりでお出ししています。
- ピタカイ・ミニ薄 (W) もございます。



ピタカイ・ミニベータ (鉄骨柱調整)

製品質量 5.9kg

型番 PCMB


HP製品紹介
QRコード




寸法図



ネジ棒は
摩擦防止の為
定期的に給油
をしてください



- フックプレートの向きは左右ございます。
- 特殊ナットの位置の付け替えで取り付け寸法を伸ばすことが出来ます。



鉄骨のベースプレートは、レベリングモルタル分の隙間がございますのでピタカイベータを差し込み、アンカーボルトに引っかけて反力を取り、ネジ棒を回し押しして位置合わせが出来ます。簡単に正確な位置合わせが可能です。(アンカーボルト M60まで使用可能)



PC柱調整治具

HP製品紹介
QRコード

ピタカイ・ミニ

リース

型番: PCM

□ ラインナップ

製品名	型番
ピタカイ・ミニ (シングル)	PCM
ピタカイ・ミニロング (シングル)	PCML
ピタカイ・ミニ薄 (シングル) (W)	PCMU (PCMWU)
ピタカイ・ミニW	PCMW
ピタカイ・ミニWロング	PCMWL
ピタカイ・ミニベータ (鉄骨用)	PCMB



⚙ 製品仕様

プレート板厚	12mm、9mm(薄型)、16mm (ベータ)
使用台数	柱一面につき、 2台 ずつ使用
対応可能鉄筋径	~D41(Φ50)
最大推力	5ton(トルク2,500kg-cm)
必要工具	ラチェットレンチ(21mm)

⚠ 注意事項



- ピタカイ・ミニの差し込み長さが足りるのか、取り付け距離は適切か。
⇒ 柱側面から鉄筋までの距離を確認してください。
- 床又は柱と柱の隙間が16mm以上あることを確認してください。
※16mm以下の場合、薄型タイプをご用意しています。
- ラチェットレンチの長さは、355mm以下の物をご用意し、手の力で使用してください。
- フックプレート底面が接地出来ないところでは、バタ角材等で必ず底面を接地させてください。(右写真⇒)
- 取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。



バタ角材等で必ず底面を接地



- 電気工具・スパナ・モンキーは使用しないでください。
- 足や単管パイプなどで必要以上に力をかけないでください。(右写真⇒)
- 押しプレートに負荷を斜めにかけないでください。
- 柱の調整以外で使用しないでください。




必要以上に力をかけない



用途に合わせた豊富な品揃えで、お客様のご要望にお応えします

ピタカイ・ミニ シングル

フックプレートの板厚が12mmなのでそれ以上の隙間で使用出来ます。
(板厚9mmの薄型タイプもございますのでご相談ください。)



ピタカイ・ミニ W




使用例

ダブルで支える

隙間が
狭い時には
コチラ!

通常品との比較



通常品
(T=12mm)



薄型
(T=9mm)

※薄型プレートは売りきりでお出ししています。



ピタカイ薄型

"クッション"で
化粧柱が
傷つきにくい!



ピタカイ・ミニ クッション付